


PD20-UHF-EU-R

Lityum iyon pil ile elde taşınır



Özellikler

- RFID veri taşıyıcılarının mobil okunması ve yazılması
- Avrupa Birliği, Türkiye ve Hindistan'da kullanımı onaylanmıştır
- UHF anteni ile elde taşınır
- 3,5 mm jak ucu üzerinden ana cihaza bağlantı
- Veri taşıyıcıların okunması ve yazılması için TURCK RFID uygulaması (iOS, Android) dahil
- İstek üzerine özel uygulama
- WLAN ve bağlı ana cihaz üzerinden mobil arayüzü
- Kalıcı lityum iyon 1800 mAh batarya, yaklaşık 2 saatlik etkin tarama
- Micro-B USB kablosu ve güç kaynağı dahil
- Koruma sınıfı IP20
- 1,5 m yükseklikten düz beton üzerine birden çok kez düşmeye karşı dayanıklıdır

Teknik Veriler

Tip	PD20-UHF-EU-R
Tanıt. no.	100000995
Ortam sıcaklığı	-10...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-20...+60 °C
Elektrik verileri	
Teknoloji	UHF RFID
Kullanım bölgesi (UHF)	Avrupa, Hindistan, Türkiye, Güney Afrika (865...868 MHz)
Radio iletişimi ve protokol standartları	ISO 18000-63
Çıkış gücü	5...30 dBm, ayarlanabilir
Anten polarizasyonu	Simüle dairesel
Bellek	Bağlanılan ana bilgisayara bağlı olarak
Ekran	Bağlanılan ana bilgisayara bağlı olarak
Pil kapasitesi	1800 mAh
İletişim yolu	3,5 mm jak ucu
Yazılım dahil	Turck RFID uygulaması, ücretsiz olarak edinilebilir
İşletim sistemi	iOS, Android
Mekanik veriler	
Boyutlar	159 x 95 x 39 mm
Ağırlık	170 g
Gövde malzemesi	Plastik, Polikarbonat/ABS, Siyah
IP Derecesi	IP20