


FW-PRKPM0320-SA-S-0406

Sahada montajı yapılabilir konektör

Dişi konektör M8 × 1/Ø 8 mm, düz



Teknik Veriler

Tip	FW-PRKPM0320-SA-S-0406
Tanıt. no.	100002292
Konektör A	Dişi, M8 × 1, Düz
Pim sayısı	3
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA UL94-V0, Siyah
Connector body	plastik, PA6 GF, UL 94, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Tightening torque (range)	0.4 ... 0.4 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
External diameter of the cable	4...6 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.5 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C

Özellikler



- A kodlama
- Metal kaplin somunu
- Screw-clamp terminal
- 3 pimli
- Kablo beslemesi: 4,0...5,5 mm
- Terminal kapasitesi: 0,14...0,5 mm²
- Onay: cULus

Kontak ataması



Teknik Veriler

Onaylar

cULus
