


excom G/Ç sistemi


Sistem Muhafazası 650 x 550 x 260

EG-VA655526/112-0212/2GD60



- Paslanmaz çelik kalitesi 1.4301 (AISI 304)
- Muayene pencere
- Plastik kablo rakorları ile donatılmış priz plakası (4x M25 güç kaynağı, 4x M20 Ex i veri yolu, 96x M20 Ex-i G/Ç sinyali) ve 1x M20 havalandırma/boşaltma elemanı
- MT-PPS ayar rezistansı alt rafı ek kurulumu; D9T-RS485IS bağlantılı RS485IS kablo bağlantısına sahip 2 x OC11Ex/2G.2 fiber optik kuplör; besleme gerilimini bağlamak için Ex e terminaleri (2 x UT10, 2 x UT10-BU, 2 x UT10-PE)
- MT16-2G.1 yerleşik modül raflı paslanmaz çelik gövde

Boyutlar







Tip	EG-VA655526/112-0212/2GD60
Tanit. no.	100003098
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	IECEX PTB 16.0020
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	PTB 16 ATEX 2006
Device designation	Ex II 2 (1) G Ex e q mb ib [ia Ga] [op is] IIC T4 Gb
Cihaz işareti	Ex II 2 (1) D Ex tb [ia Da] [op is] IIIC T135°C Db
Built-ins	
Modül rafları	1 x MT16-2G.1
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact
Terminal ara kesiti	0,5...10 mm ² (AWG: 20...8)
AC supply	1 x MT-PPS
Fiber optik kuplör	2 x OC11Ex/2G.2
Receptacle plate	
Besleme	4 x M25 (Ø 10...17 mm), plastik, siyah
Fieldbus	4 x M20 (Ø 7...13 mm), plastik, mavi
Alan sinyalleri	96 x M20 (Ø 7...13 mm), plastik, mavi
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
Gövde malzemesi	
Duvar kalınlığı	1.5 mm
Gövde yüzeyi	Yontulmuş ve cilalı (240 tane boyutu dağıtım)
Muhafaza rengi	paslanmaz çelik, verniksiz
Yalıtkan materyal	silikon
Inspection window	yes
Bağlantı modu	duvar bağlantısı
Topraklama civatası	M8 x 1,5
IP Derecesi	IP66
Bağıl nem	≤ IEC 60068-2-78 Test Kabini uyarınca 40°C'de %93
Titreşim testi	IEC 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Boyutlar	650 x 550 x 260mm

Onaylar

ATEX

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
VSTS22	6884043	Kablo rakorları için lokma anahtar, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Kablo rakorları için lokma anahtar, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Basınç dengeleme elemanı (plastik), muhafaza içinde yoğuşmaya engel olur	
SK8	6900360	Toplayıcı çubukları korumak için kalkan terminal, PU 10 parça	