

excom G/Ç sistemi


Sistem Muhafazası 800 x 550 x 260

EG-VA805526/111-0600/3GD




- Paslanmaz çelik kalitesi 1.4301 (AISI 304)
- Muayene pencere
- Plastik kablo rakorları ile donatılmış priz plakası, (4 x M25 güç kaynağı, 4 x M20 Ex i veri yolu, 108 x M16 Ex i G/Ç sinyali) ve 1 x M20 havalandırma/boşaltma elemanı
- Besleme gerilimini bağlamak için Ex e terminallerinin (2 x UT10, 2 x UT10-BU, 2 x UT10-PE) ek kurulumu
- MT24-3G entegre modül raflı paslanmaz çelik gövde

Boyutlar



Tip	EG-VA805526/111-0600/3GD
Tanıt. no.	100004348
Çalışma gerilimi U _a	19.2...32 VDC
Device designation	Ex II 3 (1) G Ex ec nA ib ic [ia Ga] IIC T4 Gc
Device designation	Ex II 3 (1) D Ex tc [ia Da] IIIC T135°C Dc
Built-ins	
Modül rafları	1 x MT24-3G
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact
Terminal ara kesiti	0,5...10 mm ² (AWG: 20...8)
Receptacle plate	
Besleme	4 x M25 (Ø 10...17 mm), plastik, siyah
Fieldbus	4 x M20 (Ø 7...13 mm), plastik, mavi
Alan sinyalleri	108 x M16 (Ø 4,5...9 mm), plastik, mavi
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Duvar kalınlığı	1.5 mm
Gövde yüzeyi	Yontulmuş ve cilalı (240 tane boyutu dağıtım)
Muhafaza rengi	paslanmaz çelik, verniksiz
Yalıtkan materyal	silikon
Inspection window	yes
Bağlantı modu	duvar bağlantısı
Topraklama civatası	M8 x 1,5
IP Derecesi	IP66
Bağıl nem	≤ IEC 60068-2-78 Test Kabini uyarınca 40°C'de %93
Titreşim testi	IEC 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Boyutlar	800 x 550 x 260mm
Onaylar	Ex-Approval

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
VSTS22	6884043	Kablo rakorları için lokma anahtar, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Kablo rakorları için lokma anahtar, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Basınç dengeleme elemanı (plastik), muhafaza içinde yoğunlaşmaya engel olur	
SK8	6900360	Toplayıcı çubukları korumak için kalkan terminal, kablo çapı 3...8 mm, PU 10 parça	