


Aksesuarlar

Kontrol deliği olmayan silindirik kaynak manşonu NCLS kapasitif sınır seviye sensörleri için NCLS-WA0



- Kutu için kaynak manşonu
- HPC manşon no. 2
- NCLS sınır seviye sensörleri için uygun

Tip	NCLS-WA0
Tanit. no.	100004429
Montaj konumu	herhangi
Kurulum bilgileri	Kaynak işlemi gerekiyor!
Basınç dayanımı	10 bar
Ortam sıcaklığı	0...+140 °C
CIP/SIP uyumlu	evet
Testler/onaylar	
Uyarı	Mekanik hasara karşı koruyun
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişli silindirik için aksesuarlar
Boyutlar	34 x 30 x 30mm
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Malzemeler (ortam ile temas)	Paslanmaz çelik 1,4404 (AISI 316L)
İşlem bağlantısı	Kaynaklı montaj
IP Derecesi	IP67
	Kurulduğunda

İşlevsel prensip

NCLS ürün serisindeki sınır seviye sensörleri için kaynak konsepti, işlem adaptörlerinin bir akış kanalı veya depoda dişler olmadan bağımsız şekilde konumlandırılmasını sağlar.

Kaynak adaptörü, paslanmaz çelik depo veya borunun ilgili dış duvarına kaynak yapılır. Sensör daha sonra doğrudan adaptöre (veya kaynak manşonuna) sabitlenir.

Vidalı adaptörler tüm standart endüstriyel şekil ve boyutlarda mevcuttur. Sensör ve kaynak adaptöründen oluşan sistem bu nedenle çok çeşitli uygulama gereksinimlerine göre kolaylıkla ayarlanabilir.