


VAS22-A80E-5/TEL1500

A tipi valf konektörü – Bağlantı Kablosu



Özellikler




- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençlidir
- LABS içermez
- Onay: cULus
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

Teknik Veriler

Tip	VAS22-A80E-5/TEL1500
Tanıt. no.	100006843
Konektör A	Valf konektörü, Yapı tipi A
Kontaklar	Metal, CuSn, Gümüş kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah/Yarı saydam
Seal	plastik, TPU
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, (monte)
Kablo çapı	Ø 6.1 mm ±0.20
Cable length	5 m
Cable jacket	PVC, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	3 x 0.75 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	24 x 0.195 mm
Kablo damarı renkleri	BN, BU, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	230 V
Test voltajı	2000 V
Akım	4 A
Yalıtım direnci	> 1 MΩ/km
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	maks. 57 Ω/km
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø

Devre şeması



Teknik Veriler

Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	0...+80 °C
Mounting screw	Pirinç, CuZn, nickel-plated