

Teknik Veriler


Gövde malzemesi	Alüminyum krom kaplı
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
	8 pimli, radyal
Eksenel şaft yükü	20 N
Radyal şaft yükü	40 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-20...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	100 m/sn ² , 55...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	1000 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP65
Koruma sınıfı şaft	IP50

Aksesuarlar

RCS-15-06-04

1545363


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/4 mm



RCS-15-06-06

1545362


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/6 mm



RCS-15-08-06

1545361


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 8 mm/6 mm



RA-BC-20-06-06

100048777


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-BC-20-06-08

100048778


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm



RA-BC-20-06-10

100048779


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



RA-BC-E-20-06-06

100048785


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-BC-E-20-06-10

100048786

Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



RA-SDC-30-06-10	100048794	RA-SDC-30-06-06	100048795
Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm		Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm	
Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm	100048794	Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm	100048795

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Bağlantı kablosu, M12 dişli konektör, düz, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı
	WKC8T-2/TXL	6625145	Bağlantı kablosu, M12 dişli konektör, açılı, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
mm [inch]	RA-SAB-5-20	100038292	36,5 mm ve 40 mm flanşlı küçük artımlı enkoderler için yay kolu; önerilen kontak basıncı 5 N; maksimum kontak basıncı 20 N
mm [inch]	RA-MW-200-5.5-DK1-6	100038295	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,2 m, genişlik 5,5 mm, D = 6 mm
mm [inch]	RA-MW-200-6.5-PS1-6	100038296	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,2 m, genişlik 6,5 mm, D = 6 mm

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RA-MW-200-5.5-OR1-6	100038298	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (O-ring), çevre 0,2 m, genişlik 5,5 mm, D = 6 mm
	RA-MW-B0-5.5-DK1-6	100038299	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 6", genişlik 5,5 mm, D = 6 mm
	RA-MW-B0-6.5-PS1-6	100038300	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 6", genişlik 6,5 mm, D = 6 mm
	RA-MW-B0-5.5-OR1-6	100038301	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (O-ring), çevre 6", genişlik 5,5 mm, D = 6 mm