


Teknik Veriler

Radyal şaft yükü	80 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/sn ²), 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/sn ²), 4 ms
IP Derecesi	IP65
Koruma sınıfı şaft	IP65




Aksesuarlar

RA-BC-20-06-10

100048779


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



RA-BC-20-10-10

100048782


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm



RA-BC-20-08-10

100048781


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm



RA-BC-20-10-12

100048783


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm



RA-BC-E-20-06-10

100048786


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



RA-BC-E-20-10-10

100048787


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm



RA-BC-E-20-10-12

100048788


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm



RA-SDC-30-10-10

100048792


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm



RA-SDC-30-10-12

100048793


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm



RA-HC-25-10-10

100048796


Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm



RA-HC-25-10-12

100048797

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm



Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

