

Teknik Veriler


Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Eksenel şaft yükü	40 N
Radyal şaft yükü	80 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	100 m/sn ² , 55...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67

Aksesuarlar

RCS-15-06-06

1545362

Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/6 mm



RCS-15-08-06

1545361

Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 8 mm/6 mm

