



## Teknik Veriler

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Şaft malzemesi                  | Paslanmaz çelik                      |
| Gövde malzemesi                 | Kalıp döküm çinko                    |
| Elektriksel bağlantı            | Konektörler, M12 × 1                 |
| Eksenel şaft yükü               | 40 N                                 |
| Radyal şaft yükü                | 80 N                                 |
| <b>Ortam koşulları</b>          |                                      |
| Ortam sıcaklığı                 | -40...+85 °C                         |
| Titreşim direnci (EN 60068-2-6) | 100 m/sn <sup>2</sup> , 55...2000 Hz |
| Darbe direnci (EN 60068-2-27)   | 2500 m/sn <sup>2</sup> , 6 ms        |
| IP Derecesi                     | IP67                                 |
| Koruma sınıfı şaft              | IP67                                 |

## Aksesuarlar

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RA-BC-20-06-10</b><br>   | <b>100048779</b><br>Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm  |
| <b>RA-BC-20-08-10</b><br>   | <b>100048781</b><br>Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm  |
| <b>RA-BC-20-10-10</b><br>   | <b>100048782</b><br>Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
| <b>RA-BC-20-10-12</b><br>   | <b>100048783</b><br>Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
| <b>RA-BC-E-20-06-10</b><br> | <b>100048786</b><br>Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm    |
| <b>RA-BC-E-20-10-10</b><br> | <b>100048787</b><br>Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm   |
| <b>RA-BC-E-20-10-12</b><br> | <b>100048788</b><br>Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm   |
| <b>RA-SDC-30-10-10</b><br>  | <b>100048792</b><br>Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm         |
| <b>RA-SDC-30-10-12</b><br>  | <b>100048793</b><br>Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm         |
| <b>RA-HC-25-10-10</b><br>   | <b>100048796</b><br>Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm         |
| <b>RA-HC-25-10-12</b><br>   | <b>100048797</b><br>Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm         |

## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim | Tip                 | Tanıt. no. |                                                                                                  |
|---------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | RA-MW-200-12-DK1-10 | 100038302  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm |
|               | RA-MW-200-12-PS1-10 | 100038303  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm          |
|               | RA-MW-200-12-RT1-10 | 100038304  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çivili PU), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm       |
|               | RA-MW-200-12-PC1-10 | 100038305  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (yivli PU), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm        |
|               | RA-MW-500-25-DK1-10 | 100038314  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm |
|               | RA-MW-500-25-PS1-10 | 100038315  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm          |
|               | RA-MW-500-25-RT1-10 | 100038316  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çivili PU), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm       |

| Ölçekli çizim | Tip                 | Tanıt. no. |                                                                                                    |
|---------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | RA-MW-500-25-PC1-10 | 100038317  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (yivli PU), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm          |
|               | RA-MW-300-12-DK1-10 | 100038306  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm   |
|               | RA-MW-300-12-PS1-10 | 100038307  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm            |
|               | RA-MW-300-12-RT1-10 | 100038308  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çivili PU), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm         |
|               | RA-MW-300-12-PC1-10 | 100038309  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (yivli PU), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm          |
|               | RA-SAB-15-36        | 100038251  | 58 mm flanşlı enkoderler için yay kolu; önerilen kontak basıncı 15 N; maksimum kontak basıncı 30 N |
|               | RA-SAB-30-36        | 100038294  | 58 mm flanşlı enkoderler için yay kolu; önerilen kontak basıncı 30 N; maksimum kontak basıncı 40 N |