

IP67'de TFX700 HMI ürün serisi
TX VisuPro çalışma zamanlı 10" ekran
Eksiksiz IP67 korumalı metal gövde, kapasitif dokunuşlu cam ön kısım
TXF710-00VP20

Tip	TXF710-00VP20
Tanıt. no.	100017845
Ekran/dokunma	
Ekran	TFT colour
Dokunmatik ekran	Kapasitif, Ön cam
Active screen area	10.1inç
Çözünürlük (piksel)	1280 × 800 piksel WXGA
Format	16:9
Parlaklık	400 cd/m ² tip.
Kısıllabilir	Evet, - %0
Controller	
Processor	ARM Cortex A9, Çift çekirdekli 800 MHz
Bellek	4 GB Flash
RAM memory	1 GB
Gerçek zamanlı saat	Evet (pil tamponlamalı)
PLC verileri	
Arayüzler	
Ethernet	1 × RJ45 PoE 10/100 Mb/sn
USB	1 × Ana Bağlantı Noktası (özel kablo gerekir)
Wi-Fi standartları	
	IEEE 802.11a
	IEEE 802.11b
	IEEE 802.11g
Wi-Fi frekansları	2.4 GHz
Mod	Wi-Fi Erişim Noktası
	Wi-Fi İstemcisi
Ethernet üzerinden güç	
PoE standardı	IEEE 802.3af (PoE)
Power supply	
Güç tüketimi	≤ 12 W
Genel veriler	
Operating ambient conditions	-20...55°C, %5...85 bağıl nem, yoğuşmasız
Storage ambient conditions	-30...80°C, %5...85 bağıl nem, yoğuşmasız
Onaylar	CE
	cULus
Ex approval	Haz. Loc. Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
IP Derecesi	IP67
	NEMA tipi: 1/12/4X



- 10 inç TFT renkli geniş ekran
- LED arka ışık
- 1280 × 800 piksel çözünürlük
- 16 M renkli
- Kapasitif dokunmatik ekran, çoklu dokunma ve hareket kontrolü
- 1 RJ45 PoE Ethernet Bağlantı Noktası 10/100 Mb/sn
- 1 USB ana bağlantı noktası
- Erişim noktası/istemci olarak Wi-Fi işlevi
- Entegre sıcaklık sensörü ve 3 eksenli hızlanma sensörü
- Ön RGB LED
- Entegre sesli uyarıcı

Dimensions

Front (W x H x D)	264.5 x 183.1 x 16.5 mm
Montaj derinliği	17 mm
Ağırlık	approx. 1.2 kg

Connection and pin assignment

	Ethernet 10/100 Mb/sn bağlantı hızına sahip Ethernet bağlantı noktası Özel M22 PoE kabloları (bkz. aksesuarlar) IP67 koruması için kullanılmalıdır	Pin Ataması  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
--	---	---

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
TXF-MT-01	100020090	TXF705, 707 ve 710 için boru desteği	
TXF-MT-03	100020092	TXF705, 707 ve 710 için duvar braketi	
TXF-MT-05	100022475	TXF705, 707 ve 710 için kablo rakoru ile çok amaçlı braket	
TXF-MV-01	100020096	TXF700 için VESA braketi	
TXF-MV-02	100020097	TXF700 için VESA adaptör plakası	
TXF-TABLE-01	100020098	TXF700 için masa standı	
TXF-MG-01	100020094	TXF705, 707 ve 710 için boyun desteği	
TXF-M22W-RJ45-5M	100020099	PoE bağlantı kablosu, M22 açılı - RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M	100020100	PoE bağlantı kablosu, M22 düz - RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M	100020101	PoE bağlantı kablosu, M22 düz - RJ45, 5 m, USB jakı 1 m	
TXF-M22G-M22G-5M	100020102	PoE bağlantı kablosu, M22 düz - M22 düz, 5 m	
TXF-M22-TOOL	100020103	M22 PoE kabloları için sıkma aleti	

Function accessories

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
PSU20-POE-36W01	100017850	PoE enjektörü (DIN rayı), maks. 36 W PoE çıkış gücü	
PSU20-POE-36W02	100017852	PoE enjektörü (IP67 bağlantısı için M22 priz), maks. 36 W PoE çıkış gücü	