

IP67'de TXF700 HMI ürün serisi

TX VisuPro çalışma zamanlı 21" ekran

Eksiksiz IP67 korumalı metal gövde, kapasitif dokunuşlu cam ön kısım

TXF721-00VP20

Tip	TXF721-00VP20
Tanit. no.	100017849
Ekran/dokunma	
Ekran	TFT colour
Dokunmatik ekran	Kapasitif, Ön cam
Active screen area	21.5inç
Çözünürlük (piksel)	1920 × 1080 piksel Full HD
Format	16:9
Parlaklık	400 cd/m² tip.
Kısıllabilir	Evet, - %0
Controller	
Processor	ARM Cortex A9, Dört çekirdekli 800 MHz
Bellek	8 GB Flash
RAM memory	2 GB
Gerçek zamanlı saat	Evet (pil tamponlamalı)
PLC verileri	
Arayüzler	
Ethernet	1 × RJ45 PoE 10/100 Mb/sn
USB	1 × Ana Bağlantı Noktası (özel kablo gerekir)
Wi-Fi standartları	
	IEEE 802.11a
	IEEE 802.11b
	IEEE 802.11g
Wi-Fi frekansları	2.4 GHz
Mod	Wi-Fi Erişim Noktası
	Wi-Fi İstemcisi
Ethernet üzerinden güç	
PoE standardı	IEEE 802.3bt (4PPoE)
Power supply	
Güç tüketimi	≤ 32 W
Genel veriler	
Operating ambient conditions	-20...55°C, %5...85 bağıl nem, yoğuşmasız
Storage ambient conditions	-30...80°C, %5...85 bağıl nem, yoğuşmasız
Onaylar	CE
	cULus
Ex approval	Haz. Loc. Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
IP Derecesi	IP67
	NEMA tipi: 1/12/4X



- 21 inç TFT renkli geniş ekran
- LED arka ışık
- 1920 × 1080 piksel çözünürlük
- 16 M renkli
- Kapasitif dokunmatik ekran, çoklu dokunma ve hareket kontrolü
- 1 RJ45 PoE Ethernet Bağlantı Noktası 10/100 Mb/sn
- 1 USB ana bağlantı noktası
- Erişim noktası/istemci olarak Wi-Fi işlevi
- Entegre sıcaklık sensörü ve 3 eksenli hızlanma sensörü
- Ön RGB LED
- Entegre sesli uyarıcı

Dimensions	
Front (W x H x D)	534.1 x 325.6 x 26.5 mm
Montaj derinliği	17 mm
Ağırlık	approx. 6 kg

Connection and pin assignment

	Ethernet 10/100 Mb/sn bağlantı hızına sahip Ethernet bağlantı noktası Özel M22 PoE kabloları (bkz. aksesuarlar) IP67 koruması için kullanılmalıdır	Pin Ataması  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
--	--	--

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
TXF-MT-02	100020091	TFX715 ve 721 için boru desteği	
TXF-MT-04	100020093	TXF715 ve TXF721 için duvar braketi	
TXF-MT-06	100022477	TXF715 ve TXF721 için kablo rakoru ile çok amaçlı braket	
TXF-MV-01	100020096	TXF700 için VESA braketi	
TXF-MV-02	100020097	TXF700 için VESA adaptör plakası	
TXF-TABLE-01	100020098	TXF700 için masa standı	
TXF-M22W-RJ45-5M	100020099	PoE bağlantı kablosu, M22 açılı - RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M	100020100	PoE bağlantı kablosu, M22 düz - RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M	100020101	PoE bağlantı kablosu, M22 düz - RJ45, 5 m, USB jakı 1 m	
TXF-M22G-M22G-5M	100020102	PoE bağlantı kablosu, M22 düz - M22 düz, 5 m	
TXF-M22-TOOL	100020103	M22 PoE kabloları için sıkma aleti	

Function accessories

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
PSU20-POE-36W01	100017850	PoE enjektörü (DIN rayı), maks. 36 W PoE çıkış gücü	
PSU20-POE-36W02	100017852	PoE enjektörü (IP67 bağlantısı için M22 priz), maks. 36 W PoE çıkış gücü	