


Aksesuarlar

termovel

Sıcaklık sensörleri için

THW-6-G1/2-TI-L050



- Sıcaklık probleminin monte edilmesi için termovel
- Uç çapı 6 mm
- İşlem bağlantısı G1/2 inç erkek diş
- Daldırma derinliği 50 mm
- Ortamla temas eden malzeme: Titanyum

Genel açıklama

Termoveller problemleri zararlı ortamlar ve yüksek basınçlara karşı korur. Montaj için termoveller kullanıldıklarında, ortamla doğrudan temas önlenir. Prob işlem duraklatılmadan değiştirilebilir.

Tip	THW-6-G1/2-TI-L050
Tanıt. no.	100019272
Sıcaklık aralığı	
Ölçüm aralığı	-50...350 °C
	-58...662 °F
Daldırma derinliği L	50 mm
Outer diameter	9 mm
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Titanyum/paslanmaz çelik, Titanyum 3.7035 (B3)
Internal diameter	6.2 mm
İşlem bağlantısı	G 1/2" erkek diş
Basınç dayanımı	400 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	100 Nm