

Teknik Veriler


	Yüzeyleli şaft
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Eksenel şaft yükü	20 N
Radyal şaft yükü	40 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	300 m/sn ² , 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67

Aksesuarlar

RCS-19-10-06

1545358


Körüklü kaplin, dış çap: 19 mm, delik çapı: 10 mm/6 mm



RCS-19-10-08

1545357


Körüklü kaplin, dış çap: 19 mm, delik çapı: 10 mm/8 mm



RCS-19-10-10

1545356

Körüklü kaplin, dış çap: 19 mm, delik çapı: 10 mm/10 mm



RCS-19-12-10

1545355

Körüklü kaplin, dış çap: 19 mm, delik çapı: 12 mm/10 mm

