


DT06-2S-S-2-RSC4.234T/TXL

Deutsch konektör – Uzatma Kablosu


Özellikler

- Deutsch konektör DT06, düz, 2 pimli
- Koruma devreli (supresör diyodu)
- LED'li (sarı, 360° görünür)
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kontak ataması



Devre şeması



Teknik Veriler

Tip	DT06-2S-S-2-RSC4.234T/TXL
Tanıt. no.	100021490
Konektör A	Dişi, Deutsch DT, Düz
Pim sayısı	2
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Nikel kaplama
Contact carriers	plastik, Thermoplast, Yeşil
Connector body	plastik, TPU, UL 94, Siyah
Koruyucu bileşen	Supresör diyodu
Seal	plastik, Silikon
Güç-açık göstergesi	LED, Sarı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, IP69K, (takılı)
Konektör B	erkek konektör, M12 × 1, düz
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Kablo	
Kablo çapı	Ø 5 mm ±0.15
Cable length	2 m
Cable jacket	PUR, Siyah

Teknik Veriler

Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	2 x 0.75 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	24 V
Akım	4 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 4 million
Kabul edilebilir hızlanma	maks. 10 m/s ²
Kabul edilebilir travers hızı	3.33 m/s
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-25...+80 °C