



# RJ45S-FKSDX-8814-10M

## Endüstriyel Ethernet Kablosu – Uzatma kablosu



### Teknik Veriler


Tip	RJ45S-FKSDX-8814-10M
Tanit. no.	100022057
Konektör A	Dişi, M12 x 1
Pim sayısı	8
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	dişi konektör, M12 x 1
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda

### Özellikler



- RJ45 erkek konektör, düz, 8 pimli
- M12 dişi priz, düz
- Ethernet kablosu: 8 pimli, AWG 26, CAT 6A
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: yeşil
- Kılıf çapı: 6,7 mm
- Eşli ve zırlı
- DIN EN 60811-404 uyarınca yağa dayanıklı (7 x 24 sa/90°C)
- UV dirençli
- IEC 60332-2 uyarınca alev geciktirici
- Onay: cULus
- RoHS uyumlu (2011/65/EC)
- Kablo uzunluğu: 10 m

### Kablo Kesit Alanı



## Teknik Veriler

Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet
Kablo çapı	Ø 6.7 mm ±0.30
Cable length	10 m
Cable jacket	PUR, Yeşil
Koruyucu	evet
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alanı	8 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Bükülü tel düzenlemesi	0.16 mm
Kablo damarı renkleri	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Test voltajı	700 V
Akım	0.5 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Ambient temperature range (stationary)	-40...+80 °C
Hareket halinde	-40...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
PVC içermez	evet
UV dirençli	evet
Yağa dayanıklı	evet
Alev geciktirici	evet
Onaylar	cULus

## Devre şeması

