



## Teknik Veriler

Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
	8 pimli
Eksenel şaft yükü	40 N
Radyal şaft yükü	80 N
<b>Ortam koşulları</b>	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	300 m/sn <sup>2</sup> , 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	3000 m/sn <sup>2</sup> , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı muhafaza	IP65
Koruma sınıfı şaft	IP67

## Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanit. no.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı
	WKC8T-2/TXL	6625145	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı