


FKFDSX-RJ45SFW-88

Fieldbus sistemleri için aksesuarlar, endüstriyel ethernet –
Adaptör ve duvardan besleme



Teknik Veriler


Tip	FKFDSX-RJ45SFW-88
Tanıt. no.	100028437
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, X kodlu
Pim sayısı	8
Kontaklar	Bronz,CuSn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA GF, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, Nickel plated zinc
Tightening torque (range)	0.6 ... 0.8 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Konektör B	Dişi, RJ45, açılı
Pim sayısı	8
Kontaklar	Bronz,CuSn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA GF, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.6 ... 0.8 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP20, (Takılı)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48 V
Akım	0.5 A
Insulation resistance	$\geq 10^6 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$

Özellikler




- Korumalı, CAT6A
- Düz M12 dişi konektör, 8 pimli, X kodlu
- RJ45 dişi konektör, düz, 8 pimli
- Açılı
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Kontak ataması



Devre şeması




Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85 °C
Onaylar	UL Listeli

Açık delik



mm [Inch]