




IP66 Rittal çelik gövde içinde TX100 HMI serisi TX VisuPro çalışma zamanlı 10 inç ekran MIMICBOX-10"-001



Tip	MIMICBOX-10"-001
Tanıt. no.	100029045
Ekran/dokunma	
Ekran	TFT colour
Dokunmatik ekran	Resistive, Ön folyo
Active screen area	10.1inç
Çözünürlük (piksel)	1024 × 600 piksel WVGA
Format	16:9
Parlaklık	200 cd/m ² tip.
Kısılabılır	Evet
Controller	
Processor	ARM Cortex A8, 1 GHz
Bellek	4 GB Flash
RAM memory	512 MB
Ethernet	1 x 10/100 Mbit
USB	1 x Ana Bağlantı Noktası
Power supply	
Rated value	24 VDC, maks. 0,38 A
Admissible voltage range	10...32 VDC
Genel veriler	
Operating ambient conditions	0...50°C, %5...85 bağıl nem, yoğuşmasız
Storage ambient conditions	-20...70 °C, %5...85 bağıl nem, yoğuşmasız
IP Derecesi	IP66
Dimensions	
Front (W x H x D)	300 x 380 x 155 mm
Ağırlık	approx. 8 kg

- Rittal çelik gövde, daldırma astarlı/toz kaplamalı
- Galvanizli montaj plakası
- Anahtar profili: 7 mm kare
- TXVisuPro Çalışma Zamanlı 10 inç HMI
- LED arka ışık
- 1024 × 600 piksel çözünürlük
- 64 K renk
- Dirençli dokunmatik ekran
- 1 × M12 L kodlu Güç Kablosu
- 1 × M12 × 1 Ethernet bağlantı noktası
- 1 × USB ana bağlantı noktası

Connection and pin assignment

	Power Supply M12 erkek konektör, 5 pimli, L kodlu:	Pim ataması  1 = 24 VDC (V1) 2 = n.c. 3 = GND (V1) 4 = n.c. 5 = FE
	Ethernet Ports M12 dişi konektör, 4 pimli, D kodlu Ethernet kablosu (örnek): RSSD-RSSD-4414-2M (Tanıt. numarası 6441405)	Pim ataması  1 = TX + 2 = RX + 3 = TX - 4 = RX - flange = FE P1, P2