


IO-Link master bağlantısı için Ford konveyör kutusu 1 lamba, 1 lambalı düğme, 1 lambalı temas sensörü OPIL-E4-IO2-FE03



Tip	OPIL-E4-IO2-FE03
Tanıt. no.	100029328

Supply	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	18...30 VDC
Gerilim besleme bağlantısı	M12
Operating current	Maks. 300 mA


IO-Link	
IO-Link Bağlantısı	1 x M12
IO-Link Özellikleri	V 1.1
IO-Link bağlantı noktası tipi	Sınıf A
Çerçeve tipi	Tümünü destekler
İletim hızı	COM 2 / 38.4 kbps

Standart/Direktif uygunluğu	
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2:2007 uyarınca

General Information	
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
IP Derecesi	IP54

- Dayanıklı gövde
- Etiket dili: Rumence
- 1 x kırmızı durum lambası
- 1 x aydınlatmalı basmalı düğme, mavi ışıklı halka
- 1 x aydınlatmalı (beyaz) dokunmatik düğme

M12 x 1 IO-Link



FIL20-8DXP için G/Ç tahsisi

			İşlem verisi
Başlangıç Inicio Başlangıç		Çıkış G/Ç ₇	Bayt.bit ofseti 0,7
		Giriş G/Ç ₈	Bayt.bit ofseti 0,6
Sıfırla Reiniciar Sıfırla		Çıkış G/Ç ₅	Bayt.bit ofseti 0,5
		Giriş G/Ç ₄	Bayt.bit ofseti 0,4
Acil durumda kapatma Parada de Emergencia Acil durdurma		Çıkış G/Ç ₁	Bayt.bit ofseti 0,1