


FW-ERSSM0426-FD-P-0408

Sahada montajı yapılabilir konektör – Endüstriyel Ethernet Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	FW-ERSSM0426-FD-P-0408
Tanıt. no.	100033307
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, D kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Bronz,CuSn,Nikel alt katmanı ve altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA 6.6, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	NBR
Tightening torque (range)	0.4 ... 0.4 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
External diameter of the cable	4...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm ²
Connection mode	İtmeli bağlantı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	Ethernet
Koruma	evet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V _{AC} /60 V _{DC}
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C
Onaylar	cULus

Özellikler



- Ethernet uygulamalarında kullanım için
- İris yayı bağlantısı üzerinden koruma
- D kodlama
- Metal gövde
- İtmeli bağlantı
- 4 pimli
- Erkek veri konektörü: PROFINET CAT5
- Metal muhafaza, korunabilir
- Kablo beslemesi: 4,0...8,0 mm
- Terminal kapasitesi:
 - 0,14...0,75 mm² (kablo ucu manşonsuz)
 - 0,08...0,5 mm² (kablo ucu manşonlu)
- Onay: cULus
- UL 94 V0 uyarınca yanıcılık sınıfı
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65, IP67

Kontak ataması

