


CABLE452B-250M


PROFIBUS Cable – Bağlantı kablosu



Özellikler

- PROFIBUS kablosu: AWG 22/1
- Kılıf malzemesi: PVC, renk: mavi
- Kılıf çapı: 8,1 mm
- Yağa karşı dayanıklı
- UV dirençli
- Ucu açık
- Açık uç
- Kablo uzunluğu: 250 m

Kablo Kesit Alanı



Teknik Veriler

Tip	CABLE452B-250M
Tanıt. no.	100036239
Kablo	
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Kablo çapı	Ø 8.1 mm
Cable length	250 m
Cable jacket	PVC, Mavi
Koruma	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alan	2 x 0.34 mm ²
Kablo damarı renkleri	GN, RD
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V
Akım	4 A
DC direnci (döngü)	110 Ω/km
Nom. Empedans	150 Ω (3...20 MHz)
Nom. Kapasitans	30 pF/m
Nom. Endüktans	0.9 mH/km
Damping	16,0 MHz'da 40 dB/km
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Maks. kopma mukavemeti (statik)	≤ 80 N/mm ²
Statik Bükme yarıçapı	≥ 8 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+70 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-5...+50 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır

Teknik Veriler

UV dirençli	UL 1581, bölüm 1200 uyarınca
Yağa dayanıklı	evet
Alev geciktirici	IEC 60332-3 uyarınca