


FW-EWKPM0414-PS-S-0810

Sahada montajı yapılabilir konektör – M12 güç
M12 × 1 dişi konektör, açılı



Teknik Veriler


Tip	FW-EWKPM0414-PS-S-0810
Tanıt. no.	100036620
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Açılı, S kodlu
Pim sayısı	3+PE
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
External diameter of the cable	8...10 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.75...2.5 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	630 V
Akım	12 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C

Özellikler



- S kodlama
- Metal kaplin somunu
- Vidalı kenet terminali
- 4 pimli (3+PE)
- Kablo beslemesi: 8,0...10,0 mm
- Terminal kapasitesi:
 - Maks. 1,5 mm² veya 16 AWG (kablo ucu manşonlu)
 - Maks. 2,5 mm² veya 14 AWG (kablo ucu manşonsuz)

Kontak ataması



Değer kaybı eğrisi

