


FW-ERSSM0516-PL-I-0613

Sahada montajı yapılabilir konektör – M12 güç
Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler


Tip	FW-ERSSM0516-PL-I-0613
Tanıt. no.	100036742
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, L kodlu
Pim sayısı	4+FE
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA UL94-V0, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
External diameter of the cable	6...13 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.75...1.5 mm ²
Connection mode	Insulation displacement terminal
Mekanik ömür	> 500 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	63 V _{DC}
Akım	12 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C
Onaylar	cULus

Özellikler



- L kodlama
- Metal kaplin somunu
- Korunabilir
- Hızlı IDC bağlantısı
- 5 pimli (4+FE)
- Kablo beslemesi: 6,0...13,0 mm
- Terminal kapasitesi: 0,75...1,5 mm²
- IEC 61076-2-111'e uygun erkek konektör

Kontak ataması



Değer kaybı eğrisi

