


IO-Link master bağlantısı için Ford çekmece kutusu 3 lambalı düğme, 1 lambalı temas sensörü OPIL-E4-IO4-FE01



- Dayanıklı gövde
- Etiket dili: Almanca
- 2 × aydınlatmalı basmalı düğme, beyaz ışıklı halka
- 1 × aydınlatmalı basmalı düğme, mavi ışıklı halka
- 1 × aydınlatmalı (beyaz) dokunmatik düğme

M12 × 1 IO-Link



Tip	OPIL-E4-IO4-FE01
Tanıt. no.	100040236
Supply	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	18...30 VDC
Gerilim besleme bağlantısı	M12
Operating current	Maks. 300 mA
IO-Link	
IO-Link Bağlantısı	1 × M12
IO-Link Özellikleri	V 1.1
IO-Link bağlantı noktası tipi	Sınıf A
Çerçeve tipi	Tümünü destekler
İletim hızı	COM 2 / 38.4 kbps
Standart/Direktif uygunluğu	
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2:2007 uyarınca
General Information	
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
IP Derecesi	IP54

FIL20-8DXP için G/Ç tahsisi

			İşlem verisi
Başlangıç Inicio Başlangıç	Başlangıç Inicio Başlangıç	Çıkış G/Ç ₇	Bayt.bit ofseti 0,7
		Giriş G/Ç ₈	Bayt.bit ofseti 0,6
Sıfırla Reiniciar Sıfırla	Sıfırla Reiniciar Sıfırla	Çıkış G/Ç ₅	Bayt.bit ofseti 0,5
		Giriş G/Ç ₄	Bayt.bit ofseti 0,4
Ausschleusen Descargar Deşarj	- - -	Çıkış G/Ç ₃	Bayt.bit ofseti 0,3
		Giriş G/Ç ₂	Bayt.bit ofseti 0,2
Einschleusen Cargar Yükle	Freigabe Liberar Sürüm	Çıkış G/Ç ₁	Bayt.bit ofseti 0,1
		Giriş G/Ç ₀	Bayt.bit ofseti 0,0