


FW-ERSSM0414-PT-P-0611

Sahada montajı yapılabilir konektör – M12 güç Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	FW-ERSSM0414-PT-P-0611
Tanıt. no.	100045555
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, T kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	pirinç, nikel kaplama, Gri
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn-Ni, nikel kaplama
External diameter of the cable	6...11 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.75...2.5 mm ²
Connection mode	İtmeli bağlantı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	63 V _{DC}
Akım	16 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C

Özellikler



- T kodlama
- Metal tespit vidası
- İtmeli bağlantı
- 4 pimli
- Kablo beslemesi: 6,0...11,0 mm
- Korunabilir
- Terminal kapasitesi:
 - Maks. 1,5 mm² veya 16 AWG (kablo ucu manşonsuz)
 - Maks. 2,5 mm² veya 14 AWG (kablo ucu manşonsuz)

Kontak ataması

