


IO-Link master'a bağlanmak için operatör paneli 4 lambalı düğme OPIL-E4-IO6



Tip	OPIL-E4-IO6
Tanıt. no.	100046892

Supply	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	18...30 VDC
Gerilim besleme bağlantısı	M12
Operating current	Maks. 150 mA


IO-Link	
IO-Link Bağlantısı	1 x M12
IO-Link Özellikleri	V 1.1
IO-Link bağlantı noktası tipi	Sınıf A
Çerçeve tipi	Tümünü destekler
İletim hızı	COM 2 / 38.4 kbps

Standart/Direktif uygunluğu	
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2:2007 uyarınca

General Information	
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
IP Derecesi	IP54

- Dayanıklı gövde
- 1 x aydınlatmalı basmalı düğme, beyaz ışıklı halka
- 1 x aydınlatmalı basmalı düğme, mavi ışıklı halka
- 1 x aydınlatmalı basmalı düğme, sarı ışıklı halka
- 1 x aydınlatmalı basmalı düğme, kırmızı ışıklı halka

M12 x 1 IO-Link



FIL20-8DXP için G/Ç tahsisi

			İşlem verisi
Konum 4	Işık	Çıkış G/Ç ₇	Bayt.bit ofseti 0,7
	Düğme	Giriş G/Ç ₈	Bayt.bit ofseti 0,6
Konum 3	Işık	Çıkış G/Ç ₅	Bayt.bit ofseti 0,5
	Düğme	Giriş G/Ç ₄	Bayt.bit ofseti 0,4
Konum 2	Işık	Çıkış G/Ç ₃	Bayt.bit ofseti 0,3
	Düğme	Giriş G/Ç ₂	Bayt.bit ofseti 0,2
Konum 1	Işık	Çıkış G/Ç ₁	Bayt.bit ofseti 0,1
	Düğme	Giriş G/Ç ₀	Bayt.bit ofseti 0,0