


AD-FK5PL-FS5PL

Duvardan besleme



mm [inch]



Teknik Veriler



Tip	AD-FK5PL-FS5PL
Tanıt. no.	100048192
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz, L kodlu
Pim sayısı	4+FE
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, Gümüş
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.6 ... 0.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Konektör B	erkek konektör, M12 × 1, düz, L kodlu
Pim sayısı	4+FE
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, Gümüş
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.6 ... 0.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP67, (Birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	63 V
Akım	16 A

Özellikler




- M12 dişi konektör — M12 erkek konektör
- L kodlu, 4+FE
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67

Kontak ataması



Devre şeması



Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+80 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur