


FW-MWKPM0514-P-S-0810

Sahada montajı yapılabilir konektör

7/8" dişi konektör, açılı



Teknik Veriler

Tip	FW-MWKPM0514-P-S-0810
Tanıt. no.	100048528
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Açılı
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PUR, Siyah
Connector body	plastik, PBT, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik, NBR
External diameter of the cable	8...10 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.5...2.5 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85 °C

Özellikler



- DeviceNet ve CANopen uygulamalarının yanı sıra güç kaynağında kullanım için
- Vidalı terminal bağlantısı
- 5 pimli

Kontak ataması

