


Aksesuarlar

Şaft kaplini körüklü kaplin

Masif şaft enkoderleri için

RA-BC-20-08-08



Tip	RA-BC-20-08-08
Tanıt. no.	100048780
Maks. dönme hızı	10.000 dev/dak
Ortam sıcaklığı	-40...+140 °C

Alüminyum göbekli körüklü kaplin Ø 20 mm
Maks. tork: 120 Ncm
Maks. şaft ofseti:
Radyal: ±0,25 mm
Eksenel: ±0,4 mm
Açısal: ±4°
Burulma yayı sertliği: 150 Nm/tekerlek
Radyal yay sertliği: 25 N/mm
Atalet momenti: 8 gcm²
Duy malzemesi: anotlanmış alüminyum
Körük malzemesi: paslanmaz çelik
Delik çapı d1 = 8 mm, d2 = 8 mm