



RSSW-X2X-2M

PROFIBUS Cable – PUR kablo kılıfı




Teknik Veriler

Tip	RSSW-X2X-2M
Tanit. no.	100048887
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Kablo çapı	Ø 6.9 mm ±0.20
Cable length	2 m
Cable jacket	PUR, Mor
Koruma	evet
Çekirdek kesit alan	2 x 0.25 mm ²
Çekirdek kesit alan	2x 0.34 mm ²
Kablo damarı renkleri	RD, BK, WH, BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Test voltajı	3000 V
Akım	4 A


Özellikler

- CE
- UK CA
- RoHS compliant
- IP67
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: mor
- Koruma: alüminyum folyo kaplamalı, kalaylı bakır tel
- Kılıf çapı: 6,9 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Halojensiz
- RoHS uyumlu
- Ucu açık
- M12 erkek konektör, düz, ters anahtarlanmış
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kablo Kesit Alanı



Kontak ataması



Teknik Veriler

DC direnci (döngü)	120 Ω /km
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \varnothing$
Bükme döngüleri	≥ 2.5 million
Ortam sıcaklığı (sabit)	-50...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-50...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Halojensiz	evet

Devre şeması

