

TC210K-01A423-A6

Lityum-İyon Pil ile elde taşınır

Teknik Veriler

Tip	TC210K-01A423-A6
Tanıt. no.	100049590
Ortam sıcaklığı	-10...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-30...+70 °C
Relative humidity	95 %
Relative humidity	Yoğuşmasız
Elektrik verileri	
Teknoloji	HF RFID BLE
Radyo iletişimi ve protokol standartları	ISO 15693 ISO 14443
Cihaz özellikler	Qualcomm Snapdragon 660, Sekiz çekirdekli 1,8 GHz
Bellek	4 GB RAM/64 GB flaş
Add-on memory	128 GB'ye kadar microSD kart
Ekran	5 inç, 1280 × 720 piksel, dokunmatik ekran
Pil kapasitesi	3300 mAh
İletişim yolu	USB-C, Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Yazılım dahil	Turck RFID yazılımı
İşletim sistemi	Android
Barkod	2D görüntüleyici, kamera
Mekanik veriler	
Boyutlar	158 x 79 x 13.7 mm
Ağırlık	236 g
Gövde malzemesi	Plastik, Siyah
IP Derecesi	IP67



Özellikler

- RFID veri taşıyıcılarının mobil okunması ve yazılması
- NFC özellikli elde taşınır, UHF ile genişletilebilir
- 2D görüntüleyici, kamera
- Android 14'e yükseltilebilir
- Etiketlerin okunması ve yazılması için TURCK RFID uygulaması dahil
- USB-C, Bluetooth 5.0 BLE ve Wi-Fi 802.11ac ile
- Koruma sınıfı IP67
- Tüm çalışma sıcaklığı aralığı boyunca MIL-STD-810 G'ye göre betonda 1,2 m'lik düşme yüksekliğine sahiptir

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	CRD-TC2Y-SE1ET-01	100049592	Şarj ve aktarım istasyonu
	PWR-BGA12V50W0WW	100049597	Güç kaynağı ünitesi

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	CBL-DC-388A1-01	100049598	Güç kablosu
	RFD4030-G00B700-E8	100049599	UHF okuyucu
	ADP-RFD40-TC2X-1E	100049600	UHF okuyucu için adaptör