


Teknik Veriler

Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci	30 Hz (1 mm)
Darbe direnci	100 g (11 ms)
IP Derecesi	IP68
Measuring range display	çok fonksiyonlu LED

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama



Düz Ön Cephe Tasarımı

Bu sensör, düz ön cephe tasarımıyla gelir (çizime bakın).


ISO 6149-1 uyarınca sensörü bağlamak için hidrolik silindirin uç kapağında M18 × 1,5 dişli delik bulunmalıdır. Daha fazla bilgi için çalıştırma talimatlarına bakın.

Aksesuarlar

CM-R10

6900416


Standart konumlandırma elemanı, hidrolik silindirlerde montaj için uygundur



STM-AL-R10

6900409


Standart 4 delikli konumlandırma elemanı, malzeme: Alüminyum



LSPM-AL-R10

6900414


Yuvalı halka tipi konumlandırma elemanı, montaj braketleri RB-R10 ile harici montaj için kullanılabilir, malzeme: Alüminyum



EF-R10

6900417


Şamandıra tipi konumlandırma elemanı, özgül ağırlık 0,62 kg/m³, seviye izlemesi için harici montaja yönelik, malzeme: Paslanmaz çelik



STS-R10

6900411


Konumlandırma elemanının hidrolik piston çubuğundan ayrılması için ferromanyetik olmayan malzemeden yapılmış standart ara parça



MB-R10

6900419


Sensör başlığı ve çubuğu için montaj braket, harici montaj için



RB-R10

6900420


Çubuk montaj braket, harici montaj için



MMB-R10

6900004

Konumlandırma elemanı için montaj braket, harici montaj için



Aksesuarlar

Ölçekli çizim


Tip

Tanıt. no.

RKC 6T-2/S618

U5311-51

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 6 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, gri; folyo korumalı kablo, atık kablo kaplin somununa bağlı değil, başka uzunluk ve çeşitte kablolar mevcuttur, bkz. www.turck.com



RKC6T-2/TXL

6627031

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 6 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

