


DW3000-110-PA-H1441

Lineer ölçüm



Özellikler

- 3000 mm'ye kadar ölçüm aralığı
- M12 konektör
- Koruma sınıfı: IP65 (Enkoder)
- Potansiyometrik çıkış 1k Ohm
- Besleme gerilimi maks. 30 VDC

Kablo bağlantı şeması

1	U _B	+
2	out	
3	GND	
4	n.c.	

Teknik Veriler

Tip	DW3000-110-PA-H1441
Tanıt. no.	1544548
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	3000 mm
Doğrusallık sapması	≤ 0.1 %
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	0...30 VDC
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
Çıkış işlevi	4 pimli, Potansiyometre
Mekanik veriler	
Tasarım	İpli
Gövde malzemesi	Titan anotlanmış alüminyum
min. uzatma kuvveti	6.9 N
maks. uzatma kuvveti	9.8 N
maks. uzatma hızı	10 m/sn
Çekme ivmesi, maks.	140 m/sn ²
kablo malzemesi	Paslanmaz çelik
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-20...+85 °C
IP Derecesi	IP65

Signal	+U _B	Slider	Gnd	-	-	-	-	-	-
Pin configuration	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Aksesuarlar

RDR-1

1544753

Deflection roller for aluminium draw-wire sensors

