


NI50U-CK40-VN4X2-H1141

Endüktif sensör – Genişletilmiş algılama mesafesi ile




Teknik Veriler

Tip	NI50U-CK40-VN4X2-H1141
Tanıt. no.	1625806
Genel veriler	
Nominal anahtarlama mesafesi	50 mm
Montaj koşulları	Çıkık kafa, düz kafa
Güvenli çalışma mesafesi	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 2 tam ölçek %'si
Sıcaklık sapması	$\leq \pm 10$ %
	$\leq \pm 20$ %, ≤ -25 °C v $\geq +70$ °C
Histerezis	3...15 %
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	10...65 VDC
Dalgalanma U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
DC nominal çalışma akımı I_o	≤ 200 mA
Yüksüz akım	≤ 15 mA
Artık akım	≤ 0.1 mA
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet/Döngüsel
I_o 'de gerilim düşüşü	≤ 1.8 V
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet/Eksiksiz
Çıkış işlevi	4 telli, Tamamlayıcı kontak, NPN
DC field stability	300 mT
AC field stability	300 mT _{ss}
Koruma sınıfı	□
Anahtarlama frekansı	0.25 kHz
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, CK40

Özellikler

- Dikdörtgen, 40 mm yükseklik
- Aktif yüz, 5 değişik yöne döndürülebilir
- Plastik, PBT-GF30-V0
- Yüksek parlaklıklı köşe LED'leri
- Herhangi bir konumdan besleme gerilimi ve anahtarlama durumunun optimum görünümü
- Tüm metaller için faktör 1
- Artırılmış algılama mesafesi
- Koruma sınıfı IP68
- Manyetik alanlara dayanıklı
- Otomatik dengeleme, ön sönümlmeleri engeller
- Kısmen gömülebilir
- 4 telli DC, 10...65 VDC
- NA+NK kontak, NPN çıkış
- M12 x 1 erkek konektör

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Endüktif sensörler, metal nesnelerin aşınmaz ve temassız algılanmaları için tasarlanmıştır. uprox+ sensörler, patentli çoklu bobinli sistemi sayesinde kayda değer avantajlara sahiptir. Optimum


Teknik Veriler

Boyutlar	65 x 40 x 40 mm
	aktif yüzey, 5 değişik yöne döndürülebilir
Gövde malzemesi	Plastik, PBT-GF20-V0, Siyah
Aktif alan malzemesi	plastik, PA12-GF30, sarı
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-30...+85 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP68
MTTF	874 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	2 x LED, yeşil
Anahtarlama durumu	2 x LEDs, Sarı
Gönderi paketi içeriği	Sabitlenme kelepçesi BS4-CK40

algılama mesafeleri, maksimum esnekliği ve operasyonel güvenilirliği ile etkin standardizasyonu sayesinde mükemmel performans gösterirler.

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama



Mesafe D	240 mm
Mesafe W	105 mm
Mesafe S	60 mm
Mesafe G	300 mm
Mesafe N	30 mm
Aktif alan genişliği B	40 mm

4 tarafa kadar düz kafa montaj mümkündür
1 taraftan montaj: Sr = 35 mm; D = 240 mm
2 taraftan montaj: Sr = 25 mm; D = 240 mm
3 taraftan montaj: Sr = 20 mm; D = 80 mm
4 taraftan montaj: Sr = 15 mm; D = 60 mm

Azaltılmış anahtarlama mesafesi ile arka taraftan montaj ve geriye dönük kurulum mümkündür

Metal üzerine monte edilmiş sensör, kenardan geriye doğru ayarlanır:

x = 10 mm: Sr = 20 mm
x = 20 mm: Sr = 20 mm
x = 30 mm: Sr = 20 mm
x = 40 mm: Sr = 20 mm

Metal üzerine monte edilmiş sensör, kenardan çıkıntı yapar:

y = 10 mm: Sr = 40 mm
y = 20 mm: Sr = 50 mm
y = 30 mm: Sr = 50 mm
y = 40 mm: Sr = 50 mm

Aralık plakasında montaj konumu:

T = 150 mm:

Döner braketli sensör

Metal üzerinde yüzeye monte Sr = 50 mm

Metal üzerinde yüzeye monte, tek yan duvarlı
 Sr = 25 mm
 Metal üzerinde yüzeye monte, iki yan duvarlı
 Sr = 15 mm
 Metal üzerinde yüzeye monte, üç yan duvarlı
 Sr = 12 mm

Belirtilen değerler, 1 mm kalınlığındaki çelik plakayla ilişkilidir.


Sr, seri değişimi de hesaba katılarak, belirtilen sıcaklık ve besleme koşulları altında ölçülebilen anahtarlama mesafesidir.

Aksesuarlar

BSS-CP40

6901318

40 x 40 mm dikdörtgen gövdeler için montaj kelepçesi; malzeme: Polipropilen



Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

RKC4.4T-2/TEL

Tanıt. no.

6625013

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

