



Kapasitif sensör BC5-S18-RZ3X

TURCKIndustrial
Automation

- M18 × 1 dişli silindirik
- Plastik, PA12-GF30
- Potansiyometre ile ince ayar
- 2 telli AC, 20...250 VAC
- NK kontağı
- Kablo bağlantısı

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Kapasitif yakınlık anahtarları, elektrik iletmeyen metal nesneler kadar elektrik iletkenlerin de temasız ve aşınmasız algılanması için tasarlanmıştır.


Tip kodu	BC5-S18-RZ3X
İdent no.	2305400
Nominal anahtarlama uzaklığı (düz kafa)	5 mm
Nominal anahtarlama uzaklığı (çıkık kafa)	7.5 mm
Güvenli çalışma mesafesi	≤ (0,72 x Sn) mm
Histeresis	2...20 %
Sıcaklık sapması	type 20 %
Yineleme hassasiyeti	≤ 2 tam ölçek %'si
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Çalışma voltajı	20...250VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 500 mA
Frekans	≥ 50...≤ 60 Hz
En küçük çalışma akımı I _m	≥ 5 mA
Artık akım	≤ 1.7 mA
Anahtarlama frekansı	0.02 kHz
Yalıtım test gerilimi	≤ 1.5 kV
Çıkış işlevi	2 telli, NK kontağı, 2 telli
Gerilim düşümü I _e	≤ 7 V
Onaylar	UL ABS cULus
Tasarım	Dişli silindirik, M18 × 1
Boyutlar	74mm
Gövde malzemesi	Plastik, PA12-GF30, PEI
Aktif alan malzemesi	plastik, PA12-GF30, sarı
Ön kapak üzerinde kabul edilebilir basınç	≤ 6 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	2 Nm
Elektiriksel bağlantı	Kablolar
Kablo tipi	Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2m
Kablo kesiti	2 x 0.34 mm ²
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	1080 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Packaging unit	1
Anahtarlama durumu	LED, sarı

Kapasitif sensör BC5-S18-RZ3X


TURCKIndustrial
Automation

Montaj talimatları/Açıklama	minimum mesafeler
Mesafe D	36 mm
Mesafe W	15 mm
Mesafe S	27 mm
Mesafe G	30 mm

Aktif alan çapı B	Ø 18 mm
-------------------	---------



Verilen minimum mesafeler, standart anahtarlama mesafesine karşılık kontrol edilmiştir. Sensörlerin hassasiyeti potansiyometre aracılığıyla değiştirilirse, veri sayısı spesifikasyonları artık geçerli olmayacaktır.



Kapasitif sensör BC5-S18-RZ3X

TURCKIndustrial
Automation

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
BS 18	69471	Dişli silindirik cihazlar için montaj braketi; malzeme PA66-GF	
BSN 18	69472	Sabitlenme kelepçesi; malzeme: PA66-GF	
BST-18B	6947214	Dişli silindirik cihazlar için sabitleme kelepçesi, dayamalı; malzeme: PA6	
MAP-M18	6950012	Montaj adaptörü; malzeme: Polipropilen; dolu bir konteynerden sensör değişimi mümkündür (adaptör, sensör değişimi sırasında konteynerde kalır)	