


S18UIAQ

Ultrasonik sensör – cisimden yansımali sensör
Analog çıkış ile




Teknik Veriler

Tip	S18UIAQ
Tanıt. no.	3002703
Ultrason verileri	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Mesafe	30...300 mm
Ultrasound frequency	300 kHz
Tekrarlanabilirlik	$\leq \pm 0.25$ mm
Sıcaklık sapması	± 0.3 tam ölçek %'si
Edge lengths of the nominal actuator	50 mm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_b	10...30 VDC
Yük akımı yok	≤ 100 mA
Yük direnci	$\leq 1000 \Omega$
Tipik yanıt süresi	< 2.5 msn
Hazırlık gecikmesi	≤ 300 msn
Çıkış işlevi	Analog çıkış
Akım çıkışı	4...20 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	Eksiksiz
Kablo kopma koruması	evet
Mekanik veriler	
Tasarım	Boru, S18U
Radyasyon yönü	düz
Boyutlar	$\varnothing 18 \times 90.9$ mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS/polikarbonat

Özellikler

- Kompakt tasarım
- Erkek M12 x 1 ile bağlantı
- Sıcaklık dengeleme
- Çok küçük kör nokta
- Ölçüm aralığı öğretme fonksiyonu ile ayarlanabilir
- Kör nokta: 3 cm
- Mesafe: 30 cm

Kablo bağlantı şeması




İşlevsel prensip

Ultrasonik sensörler, ultrasonik dalgalar ile çok sayıda nesneyi temassız ve aşınmasız şekilde algılayabilmektedirler. Nesnenin saydam veya mat oluşundan, metal olması veya olmamasından, sıvı, katı veya toz halinde olmasından bağımsızdır. Hatta, püskürtme, toz veya yağmur gibi çevresel koşullar bile işlevlerini etkilememektedir.

Teknik Veriler


Transducer material	Plastic, Epoxyd resin and PU foam
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+80 °C
Relative humidity	100 %
IP Derecesi	IP67
Güç-açık göstergesi	LED
Anahtarlama durumu	LED
Object detected	LED, Green
Testler/onaylar	
MTTF	53 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, cURus



Aksesuarlar

SMB18A 3033200

Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 18 mm dişli sensörler için




SMB18FM 3079421

montaj braketi, siyah, M22 x 1,5 mm, erkek diş, dişli diş M18 x 1, 18 mm dişli sensörler için


SMB18SF 3052519

Montaj braketi, PBT siyah, 18 mm dişli sensörler için, döndürülebilir



Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	



Bağlantı kablosu, M12 dişli konektör, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı
	RKS4.5T-2/TEL	6626361	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; korumalı; cULus onayı
	WKS4.5T-2/TEL	6626364	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; korumalı; cULus onayı

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	UWG18-6.4	3076952	Ultrasonic focussing-adapter for QS18U and S18U, internal diameter 6.4 mm
	UWG18-5.0	3077342	Ultrasonic focussing-adapter for QS18U and S18U, internal diameter 5.0 mm