



Görüntü işleme entegre analizli kamera P4ORS-OC



Tip	P4ORS-OC
Tanıt. no.	3010419
Kamera verileri	
İşlev	OCR/OCV
Resolution	640 × 480 piksel
Brennweite	6 mm
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 650 mA
İletişim protokolü	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Power on display	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, yeşil
Error indication	LED, kırmızı
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, P4
Gövde malzemesi	Metal, Nikel kaplamalı alüminyum
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1, 12 telli
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP68
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

- Basılı karakterleri okur ve bunları ASCII dizisine (OCR) dönüştürür
- Basılı metni onaylı ASCII dizisiyle (OCV) karşılaştırır
- 1/3" CCD, 640x480 piksel
- 256 gri ölçek değeri
- Kamera ve entegre kontrolörü bulunan tek parçalı tasarım
- Gövdenin uzunlamasına eksenine dik konumdaki mercek bağlantısı
- Koruma sınıfı IP68
- Mercek ayrı olarak sipariş edilir
- Çalışma gerilimi: M12 x 1 erkek, 12 kutuplu yoluyla 10...30 VDC
- Harici tetikleyici girişi
- Harici stroboskop çıkışı, M8x1, 3 kutuplu
- EtherNet/IP ve Modbus TCP arayüzü, M12x1, 8 kutuplu
- RS232 veri iletişimi
- Video girişi

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Kamera sistemi PresencePLUS P4, entegre işleme ünitesi bulunan bir kameradan oluşur. Mercek, aydınlatma ve bağlantı kablosu ayrı olarak sipariş edilir. Ücretsiz yazılım ve donanım yazılımı, şu adresten indirilebilir:
www.bannerengineering.com