



# LED gösterge yüksek yoğunluklu kule ışığı TL50HBGYR



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo 2 m
- Çok renkli: Mavi (COL 1) / Yeşil (COL 2) / Sarı (COL 3) / Kırmızı (COL 4)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

## Kablo Bağlantı Şeması



## İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, rahatlıkla görülür ve kolaylıkla kullanılır. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izleme konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu, uyarı ışığında düzenlendikleriyle aynı sırada, alttan üste doğru 5 rengi, mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyazı (W) gösterir. Örnek: TL50GYRQ.

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tip kodu</b>                      | TL50HBGYR                        |
| <b>İdent no.</b>                     | 3014600                          |
| <b>Purpose</b>                       | LED gösterge ışığı               |
| <b>İşlev</b>                         | kule ışığı                       |
| <b>Cascadable</b>                    | hayır                            |
| <b>Tasarım</b>                       | Dışsız silindirik                |
| <b>Konektör ataması</b>              | TL50H                            |
| <b>Gövde malzemesi</b>               | Plastik, ABS, Siyah              |
| <b>Window material</b>               | Polikarbonat, diffuse            |
| <b>Kablo uzunluğu</b>                | 2 m                              |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>         | PVC                              |
| <b>IP Derecesi</b>                   | IP67                             |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>               | -40...+50 °C                     |
| <b>Relative humidity</b>             | 0...95%                          |
| <b>Onaylar</b>                       | CE, UL listeli                   |
| <b>Çalışma voltajı</b>               | 18...30 VDC                      |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b>      | ≤ 100 mA                         |
| <b>Çalışma voltajı U<sub>s</sub></b> | ≥ 21 VAC                         |
| <b>Çalışma voltajı U<sub>a</sub></b> | ≤ 27 VAC                         |
| <b>AC nominal çalışma akımı</b>      | ≤ 100 mA                         |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>            | < 10 msn                         |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>          | Kablolar                         |
| <b>Işık tipi</b>                     | mavi<br>yeşil<br>sarı<br>kırmızı |
| <b>Dimmable</b>                      | hayır                            |

# LED gösterge yüksek yoğunluklu kule ışığı TL50HBGYR

## Aksesuarlar

| Tip kodu | İdent no. | Açıklama                                                              | Ölçekli çizim |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| SMB30A   | 3032723   | Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |               |
| SMB30FA  | 3074005   | Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401                                    |               |
| SMB30SC  | 3052521   | Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir  |               |