


SSA-EB1P-22ED1Q8

Makine Güvenliği – E-durdurma anahtarı Karanlık



Teknik Veriler

Tip	SSA-EB1P-22ED1Q8
Tanıt. no.	3025071
İşlev	E-durdurma düğmesi, aydınlatmasız
Işık tipi	kırmızı
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	80.3 x 80.8 x 102.1 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Cascadable	evet
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	-25...+55 °C
Relative humidity	45...85 %
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE, cULus


Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	MQDC2S-806	3070975	Bağlantı kablosu 1,83 m, PVC, dişi M12 x 1, 8 telli, siyah

Özellikler

- Koruma sınıfı IP65
- 2 güvenlik çıkışı (NK, potansiyelsiz)
- 2 yedek çıkış (NA, PNP)
- M12 x 1 erkek konektör, 8 pimli

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Bu elektromekanik E-durdurma anahtarları, geleneksel anahtarların fonksiyonlarını EZ-LIGHT'ları ile birleştirir. Renk, anahtarlama durumuna göre değişir. Yerel olarak arızalardan çıkmak istenilen zamanda mümkündür ve bir mandal, istenmeyen çıkışlara karşı korur. Cihaz, yuvarlak veya dikdörtgen sürüm halinde mevcuttur. Her iki tip de IP65 kategorisindedir. Işık içermeyen geleneksel tipler ve ayrıca Siemens veya AB/ROCKWELL'den güvenlik veri yoluna bağlantıya yönelik tipler mevcuttur.

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	MQDC2S-806RA	3054616	Bağlantı kablosu 1,83 m, PVC, dişi M12 x 1, açılı, 8 telli, siyah