


SSA-EB1P-02ECQ5B

Makine Güvenliği – E-durdurma anahtarı Karanlık



Teknik Veriler


Tip	SSA-EB1P-02ECQ5B
Tanıt. no.	3025301
İşlev	E-durdurma düğmesi, aydınlatmasız
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	Ø 80 x 119.8 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Cascadable	evet
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	-25...+55 °C
Relative humidity	45...85 %
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE, cULus



Özellikler

- Koruma sınıfı IP65
- Siemens ET 200pro PROIsafe ağ geçidiyle uyumlu
- 2 güvenlik çıkışı (NK, potansiyelsiz)
- M12 x 1 erkek konektör, 5 pimli

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Bu elektromekanik E-durdurma anahtarları, geleneksel anahtarların fonksiyonlarını EZ-LIGHT'ları ile birleştirir. Renk, anahtarlama durumuna göre değişir. Yerel olarak arızalardan çıkmak istenilen zamanda mümkündür ve bir mandal, istenmeyen çıkışlara karşı korur. Cihaz, yuvarlak veya dikdörtgen sürüm halinde mevcuttur. Her iki tip de IP65 kategorisindedir. Işık içermeyen geleneksel tipler ve ayrıca Siemens veya AB/ROCKWELL'den güvenlik veri yoluna bağlantıya yönelik tipler mevcuttur.

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com