



**LED gösterge**  
**Uyarı ışığı**  
**Entegre Düğmeli**  
**K30LBXXPPB2**



- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M22x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Mavi (COL 1)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

**Kablo Bağlantı Şeması**



<b>Tip kodu</b>	K30LBXXPPB2
İdent no.	3025406
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dişli
Konektör ataması	K30L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
MTTF	626 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE
<b>Çalışma voltajı</b>	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 25 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Elektriksel bağlantı	Kablolar
<b>İşık tipi</b>	mavi
Dimmable	hayır

**LED gösterge**  
**Uyarı ışığı**  
**Entegre Düğmeli**  
**K30LBXXPPB2****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB22A	3079414	Montaj braket, paslanmaz çelik, K30L serisi için	