


LED sinyal ışığı uyarı ışığı K30LIGYXP



Tip	K30LIGYXP
Tanıt. no.	3026932

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	yeşil sarı
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık
Renk 2 özellikleri	Sarı
Özel özellikler	Wash down


Elektrik verileri	
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 40 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 30 x 44.5mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67 IP69

Testler/onaylar	
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, IECEx
Onaylar	ATEX II 1 GD

- LED, çok yönlü görünür
- ATEX kategori II 1 G, Ex bölgesi 0
- ATEX kategori II 1 D, Ex bölgesi 20
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M22,5 x 1,5
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Sarı (COL 2)
- Kablo, 2 m
- İlgili ekipmanla birlikte daima yalnızca bir rengin kontrol edilmesi öngörülür.
- ATEX II 1 G onayı
- Gazlar ve buharlar IIC grubu, Bölge 0
- ATEX II 1 D onayı
- Tozlar IIIC grubu, Bölge 20
- Tehlikeli yerlerde kullanıldığında özel onay koşulları aranmalıdır

Kablo Bağlantı Şeması



Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
IMX12- DO01-1U-1U-0/24VDC	7580101	Solenoid sürücü; 1 kanallı; IEC 61508 uyarınca SIL 2; Pat. korumalı sürüm; kablo kopması ve kısa devre izlenmesi; sökülebilir vida terminalleri; 12,5 mm genişlik; 24 VDC güç kaynağı	
IMX12- DO01-2U-2U-0/24VDC	7580105	Solenoid sürücü; 2 kanallı; IEC 61508 uyarınca SIL 2; Pat. korumalı sürüm; kablo kopması ve kısa devre izlenmesi; sökülebilir vida terminalleri; 12,5 mm genişlik; 24 VDC güç kaynağı	

Function accessories

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
IM72-11EX/L	7520703	Screw terminals	