



LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50LIYXXPQP



Tip	K50LIYXXPQP
Tanıt. no.	3028652
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	sarı
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Sarı, Sürekli açık
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 40 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 50 x 58mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67
	IP69
Testler/onaylar	
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, IECEx
Onaylar	ATEX II 1 GD

- LED, çok yönlü görünür
- ATEX kategori II 1 G, Ex bölgesi 0
- ATEX kategori II 1 D, Ex bölgesi 20
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Monokrom: Sarı (COL 1)
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- İlgili ekipmanla birlikte daima yalnızca bir rengin kontrol edilmesi öngörülür.
- ATEX II 1 G onayı
- Gazlar ve buharlar IIC grubu, Bölge 0
- ATEX II 1 D onayı
- Tozlar IIIC grubu, Bölge 20
- Tehlikeli yerlerde kullanıldığında özel onay koşulları aranmalıdır

Kablo Bağlantı Şeması



Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC	7580101	Solenoid sürücü; 1 kanallı; IEC 61508 uyarınca SIL 2; Pat. korumalı sürüm; kablo kopması ve kısa devre izlenmesi; sökülebilir vida terminalleri; 12,5 mm genişlik; 24 VDC güç kaynağı	
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC	7580105	Solenoid sürücü; 2 kanallı; IEC 61508 uyarınca SIL 2; Pat. korumalı sürüm; kablo kopması ve kısa devre izlenmesi; sökülebilir vida terminalleri; 12,5 mm genişlik; 24 VDC güç kaynağı	

Function accessories

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
IM72-11EX/L	7520703	Screw terminals	