


RDM35

Görüntü sistemleri – dokunmatik ekran



Özellikler

- 3,5" ekran, köşegen
- Format: 4:3
- Çözünürlük: 320 x 240 RGB

İşlevsel prensip

Ayar yapmak için görüntü sensörlerine zorlukla ulaşılabilen uygulamalarda, RD35 uzaktan kontrollü ekran doğru çözümdür. Tüm ayarlamalar, ayrı bir bağlantı kablosu yoluyla yapılabilir. Ardından ekran, kolaylıkla takma biriminden çıkartılır ve diğer uzak İVü sensörleriyle iletişim için kullanılabilir ve ayrıca gizli işlemlerin sürekli kontrolü için de kullanılabilir.

Teknik Veriler

Tip	RDM35
Tanit. no.	3029512
Power on display	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, yeşil
Error indication	LED, kırmızı
Boyutlar	24 x 98 x 83 mm
Gövde malzemesi	Metal, CuZn
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP20

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanit. no.	
	IVURDM-QD-803	3028673	RDM35 uzaktan kontrollü ekran için uzatma kablosu, M12 x 1, 8 pimli, kablo uzunluğu: 0,91 m