


SSA-EB1MLGRP-12ED1Q8


Makine Güvenliği – E-durdurma anahtarı

Aydınlatılmış



Teknik Veriler



Tip	SSA-EB1MLGRP-12ED1Q8
Tanıt. no.	3030001
İşlev	E-durdurma düğmesi, aydınlatmalı
Işık tipi	kırmızı
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	80.3 x 80.8 x 111.9 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Cascadable	evet
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	-25...+60 °C
Relative humidity	45...85 %
IP Derecesi	IP65
Özel özellikler	Kilitlenebilir
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE, cULus



Özellikler

- Dikdörtgen, kilitlemeli
- Koruma sınıfı IP65
- Aktifleştirilmemiş aydınlatma: sabit yeşil
- Aydınlatma devresi dışarıdan kesildi: sabit kırmızı
- Aktif aydınlatma: yanıp sönen kırmızı
- 2 güvenlik çıkışı (NK, potansiyelsiz)
- 1 yedek çıkış (NA, PNP)
- M12 x 1 erkek konektör, 8 pimli

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Bu elektromekanik E-durdurma anahtarları, geleneksel anahtarların fonksiyonlarını EZ-LIGHT'ları ile birleştirir. Renk, anahtarlama durumuna göre değişir. Yerel olarak arızalardan çıkmak istenilen zamanda mümkündür ve bir mandal, istenmeyen çıkışlara karşı korur. Cihaz, yuvarlak veya

dikdörtgen sürüm halinde mevcuttur. Her iki tip de IP65 kategorisindedir. Işık içermeyen geleneksel tipler ve ayrıca Siemens veya AB/ROCKWELL'den güvenlik veri yoluna bağlantıya yönelik tipler mevcuttur.

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	MQDC2S-806	3070975	Bağlantı kablosu 1,83 m, PVC, dişi M12 x 1, 8 telli, siyah
	MQDC2S-806RA	3054616	Bağlantı kablosu 1,83 m, PVC, dişi M12 x 1, açılı, 8 telli, siyah