


SSA-EB1P-02

Makine Güvenliđi – E-durdurma anahtarı

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Teknik Veriler

Tip	SSA-EB1P-02
Tanıt. no.	3042201
İşlev	E-durdurma düğmesi, aydınlatmasız
Işık tipi	kırmızı
Nominal yalıtım gerilimi	250 V
Geleneksel ısı akım	5 A
İmpuls direnç gerilimi	2.5 kV
Koruma sınıfı	II
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Elektriksel bağlantı	Vidalı terminal bağlantısı, Çıkarılabilir vida terminalleri
Ortam sıcaklığı	-25...+55 °C
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE, cULus

Özellikler

- Acil durdurma düğmesi
- 30 mm'lik montaj deliđi için konsol montajı
- 2 NK kontak
- 40 mm aktüatör
- Acil durdurma/serbest bırakma için itme ve çevirme işlemi