



Tepeden Işığa yerleştirme sensörü Light Grid PVA375P6RQ



- Tarama alanı Y: 375 mm
- Toplam yükseklik 416,6 mm
- 13 huzmeli sistem, huzme aralığı 25 mm
- Alıcı
- Maks. mesafe 2 m
- Aydınlıkta / Karanlıkta çalışma
- Ses karışmasına karşı koruma olarak seçilebilir frekans
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- Alıcının PNP kontak çıkış
- Çalıştırma isteği ışığının girişi +24 VDC
- Koruma sınıfı IP62

Tip kodu	PVA375P6RQ
İdent no.	3051920
Purpose	Tepeden Işığa
İşlev	Karşılıklı mod sensörü
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	PVA
Boyutlar	416.6 x 30 x 15mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Siyah
Window material	Acrylic, clear
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP62
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cURus
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Tipik yanıt süresi	< 64 msn
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, PNP
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
Tarama alanı	375 mm

Kablo Bağlantı Şeması






İşlevsel prensip

Hata tespiti ve montaj sıraları için kullanılan bu ışık perdesi, verici ve alıcı üzerinde, operatörü toplama sırası boyunca yönlendiren rahat görünür çalışma ışıklarına sahiptir. Böylece eksik parçalar ve yanlış montaj engellenir. Bir kontrol birimi, çalışma sırasını yayınlar ve ışık perdesidan geri bildirimi aldıktan sonra bir sonraki çalışma adımını gösterir. Yanlış seçme hemen algılanır ve kırmızı yanıp sönen bir ışıkla gösterilir.

**Tepeden Işığa
yerleştirme sensörü
Light Grid
PVA375P6RQ**

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBPVA16	3056811	Mounting bracket, for PVA375, cold-rolled steel, cut-out for DIP switch block	
SMBPVA16A	3062449	Montagehalterung, für PVA375, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige	
SMBPVA16AB	3070808	Montaj braket, PVA375 için, soğuk haddelenmiş çelik, DIP anahtar bloğu için devre kesme yok, ışık için koruma	
SMBPVA1	3056884	PVA ve PVD montaj braket, paslanmaz çelik; iki braket ve vidadan oluşan set	