


SLE30B6VY


Fotoelektrik Sensör – çatallı reflektörlü sensör



Özellikler

- 2 m'lik 5 telli PVC kablo
- Koruma sınıfı IP67
- Yuva genişliği 30 mm
- Öğretme düğmesi yoluyla ayarlanan hassasiyet
- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC
- Kontak çıkışı, bipolar
- Aydınlıkta veya karanlıkta çalışma

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tip	SLE30B6VY
Tanıt. no.	3055475
Optik veriler	
İşlev	çatallı reflektörlü sensör
Çalışma modu	Verici/Alıcı Çifti
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	680 nm
Mesafe	30 mm
Yuva genişliği	30 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
Yük akımı yok	≤ 45 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Anahtarlama frekansı	3.3 kHz
Hazırlık gecikmesi	≤ 1000 msn
Tipik yanıt süresi	< 0.15 msn
Ayar seçeneği	Düğme Uzaktan öğretme
Mekanik veriler	
Tasarım	Yuva sensörü, SL30
Boyutlar	72 x 18.8 x 52 mm
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme, Siyah
Lens	plastik, Acrylic
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC

Teknik Veriler

Çekirdek sayısı	5
Çekirdek kesiti	0.5 mm ²
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
Relative humidity	0...90 %
IP Derecesi	IP67
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED, kırmızı
Alarm display	LED sarı yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

Aksesuarlar

SMBSL	3058335
Montaj braket, LS10 ve LS30 için, duvara montaj, 304 paslanmaz çelik, vida takımı teslimata dahildir	