


D10AFP


Fotoelektrik Sensör – Plastik Fiberler için Fotoelektrik Sensör



Özellikler

- Kablo 2 m
- Aydınlık/karanlıkta çalışma
- kırmızı görünür ışık
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- Kapatma gecikmesi 40 ms, seçilebilir
- Maks. anahtarlama frekansı 1 kHz
- 12 dönüşlü potansiyometre ile ayarlanan hassasiyet

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tip	D10AFP
Tanıt. no.	3072808
Optik veriler	
İşlev	Fiber optik sensör
Çalışma modu	Plastik fiber
Fiber-optic type	plastic
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	660 nm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
DC nominal çalışma akımı	≤ 100 mA
Yük akımı yok	≤ 25 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Anahtarlama frekansı	1 kHz
Hazırlık gecikmesi	≤ 100 msn
Tipik yanıt süresi	< 0.5 msn
Ayar seçeneği	Potansiyometre
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, D10A
Boyutlar	68.1 x 10 x 35.9 mm
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme, Siyah
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Çekirdek kesiti	0.34 mm ²

İşlevsel prensip

Cam veya fiber optik sensörler, sıcaklığın yüksek olduğu veya alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için optimum tercihtir. Fiber optikler, ışığı sensörden bir uzak nesneye aktarır. Karşı moduyla algılama için ayrı fiber optikler kullanılırken, yayınlık moduyla çalışma için çatallı fiber optikler uygundur.

Teknik Veriler


Ortam sıcaklığı	-20...+55 °C
Relative humidity	0...90 %
IP Derecesi	IP50
Özel özellikler	süzdürme/erteleme
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED, sarı, yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cURus

Aksesuarlar

SMBR55F01	3067104	Montaj paneli, PBT, siyah, R55F serisi için, duvara montaj	SMBR55FRA	3058809	Montaj braket, 19-ga. paslanmaz çelik, D10, DF-G1 ve R55F serisi için, yanal duvara montaj
DIN-35-70	3026604	DIN rayı, genişlik 35 mm, uzunluk 70 mm	DIN-35-105	3030470	Hutschiene, 35 mm Profil, Länge 105 mm
DIN-35-140	3026605	DIN rayı, genişlik 35 mm, uzunluk 140 mm			

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	PIT46U	3026034	plastik fiber optik sensör, algılama modu: ışık perdesi, polietilen kablo; ortam sıcaklıkları -30 °C...+70 °C için



Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	PBT46U	3025967	

plastik fiber optik sensör, algılama
modu: cisimden yansımali sensör,
polietilen kablo; ortam sıcaklıkları -30
°C...+70 °C için

